

**Garant****VHM vretenasto glodalo Lijeva spirala, bez prevlake, Ø h10 DC: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209305 5
GTIN	4045197859464
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**Specijalna geometrija **za obradu polimernih materijala.****Duboki žlijeb za nesmetano odvođenje odvojenih čestica.**

Lijeva spirala, rezanje u desnu stranu.

**Upotreba:**Specijalno za glodanje **polimernih** materijala, ukapanje i **konturno glodanje.****Napomena:****Zamjenski proizvod za br. 209315.****Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	22 mm
Broj zubi $Z$	1
Posmak $f_z$ za glodanje utora u PMMA	0,015 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	17 mm
Drška	DIN 6535 HA s h5
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	h10
Ukupna duljina $L$	60 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	5 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Oslobađanje $\varnothing D_1$	4,8 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	5 mm

Kut spirale	23 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	W
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	105 m/min	N
PMMA akril	prikladno	190 m/min	N
PE-HD	prikladno	140 m/min	N
PA 66	prikladno	160 m/min	N
PEEK	prikladno	140 m/min	N
PF 31	prikladno	120 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno