

**Garant**
**VHM svrdlo za aramid, bez prevlake, Ø DC h6: 5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121230 5
GTIN	4045197472007
Razred artikla	11Y

**Opis**
**Izvedba:**

**Specijalna geometrija** za sigurno bušenje aramidnih plastičnih materijala (poliaramida) i aramidnih vlakana kao i termoplasta te duroplasta.

**Napomena:**

Duljina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tehnički opis**

Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	26 mm
Broj oštrica Z	2
Posmak f u AFK-u	0,05 mm/okr
Nazivni Ø $D_c$	5 mm
Tolerancija drške	h6
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Ø drške $D_s$	5 mm
Ukupna duljina L	62 mm
Standard	Norma proizvođača
preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	18,5 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
izvedba	4xD

Drška	Cilindrična drška s h6
Primjena bušilice	za aramid
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
PE-HD	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	N
PEEK	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
PF 31	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
AFK aramid	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		