



Lončasta brusna ploča PREMIUM***, Ø pločexdebljina stjenke: 110X20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Duboki brusni tanjur, uvezan sintetičkom smolom. Ukupna visina 55 mm; prihvat Ø 22,23 mm; **maksimalni broj okretaja 8600 1/min.**

Specifikacija: A3604B84; Oblik: 11BT.

Udio Fe, S i Cl > 0,1%. Vrlo dobra izdržljivost kod čelika i lijeva, ne vrijedi za INOX.

Upotreba:

Za bešumno grubo brušenje s velikim volumenima odvajanja, prvenstveno u površinskom brušenju na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama (potrebna je specijalna zaštita).

maksimalna brzina obujma: 50 m/s

Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Ø bušenja: 22,23 mm

Tehnički opis

Širina ploče (visina lončaste ploče)	55 mm
Oblik	11BT
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	konusna lončasta ploča

maksimalan broj okretaja	8600 min ⁻¹
Debljina zida	20 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Ø ploče	110 mm
Specifikacija	A3604B84
optimalno za materijal	čelik
optimalno za materijal	Lijev
maksimalna brzina obujma	50 m/s
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča