

**HOLEX****HOLEX Pro rezna ploča „2 u 1“, Ø ploče: 178mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 563500 178    |
| GTIN           | 4045197593160 |
| Razred artikla | 52M           |

**Opis****Izvedba:****Univerzalna rezna ploča za čelik i INOX.**

Rezanje je lako i stabilno.

**Upotreba:**Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja  $v_c$ .**Specifikacija:****A30Q-BF.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

**Tehnički opis**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ø bušenja                | 22,23 mm               |
| maksimalan broj okretaja | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Opis oblika              | ravno                  |
| Oblik                    | 41                     |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Širina vodilice                | 2,5 mm          |
| Specifikacija                  | A30Q-BF         |
| Ø ploče                        | 178 mm          |
| za debljinu materijala         | 7,5 - 12,5 mm   |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A               |
| Udio željeza, sumpora i klora  | < 0,1 %         |
| preporučeni kut podešavanja    | 90 stupanj      |
| optimalno za materijal         | Čelik           |
| optimalno za materijal         | čelik           |
| Pogonski stroj                 | Kutna brusilica |
| maksimalna brzina obujma       | 80 m/s          |
| Vrsta proizvoda                | Rezna ploča     |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |

### Pribor

Par steznih prirubnica Ø prirubnice 76 mm

563990 76