

HOLEX**Brusni čep (ZA) zrno 80 srednje, Ø čepaxširina čepa: 30X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553780 30X20
GTIN	4045197287458
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Brusni čep se učvršćuje istezanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja. Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.

Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prijanjanjem zrna. Nije primjereno za primjenu s rashladnim mazivom.

cirkon-korund (ZA).

Upotreba:

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja – također na rubovima.

Odgovara:

Nosač brusnih čepova br. 553600.

Tehnički opis

Granulacija	80
Ø tuljka	30 mm
Širina čahura	20 mm
Stupanj finoće	srednje

Sredstvo za brušenje	Cirkon-korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Oblik čahura	cilindrično
Vrsta proizvoda	Brusna čahura

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm Ø glavexduljina glave 30X20 mm	553600 30X20
---	--------------