

HOLEX**HOLEX Pro rezna ploča „2 u 1“, Ø ploče: 230mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563500 230
GTIN	4045197593177
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:****Univerzalna rezna ploča za čelik i INOX.**

Rezanje je lako i stabilno.

Upotreba:Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja v_c .**Specifikacija:****A30Q-BF.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Tehnički opis

Opis oblika	ravno
Ø bušenja	22,23 mm
maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Širina vodilice	2,5 mm

Oblik	41
Specifikacija	A30Q-BF
Ø ploče	230 mm
za debljinu materijala	7,5 - 12,5 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Par steznih prirubnica Ø prirubnice 76 mm

563990 76