

HOLEX**Perforirani brusni čepovi, konični Ø držača 6 mm, najveći Ø×duljina glave:
20X63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553830 20X63
GTIN	4045197240552
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

Tehnički opis

najveći Ø	20 mm
Najmanji Ø	14 mm
maksimalan broj okretaja	21000 min ⁻¹
Ø glave	5 mm
Duljina glave	63 mm
Opis oblika	konusni
Ø drške	6 mm
Materijal nosača	elastično gumeno tijelo
Vrsta proizvoda	Nosač brusnog tuljka