

HOLEX**Brusni valjak, konusni (A) zрно 80 srednje, Ø brusnog valjka x duljina brusnog valjka: 13X38mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553890 13X38
GTIN	4045197524621
Razred artikla	52E

Opis

Izvedba:

Brusni valjci sastoje se od namotanog brusnog materijala **normalni korund (A)**.
Konusnog oblika za uska mjesta.

Odgovara:

Nosač brusnih valjaka br. 553835.

Odgovara:

Nosač Ø prihvata x ukupna duljina: 3x70

Tehnički opis

Granulacija	80
Brusni valjci Ø	13 mm
Brusni valjci, duljina	38 mm
maksimalan broj okretaja	26000 min ⁻¹
Stupanj finoće	srednje
Sredstvo za brušenje	Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Oblik brusnih valjaka	konusni
Vrsta proizvoda	Klizni kotur

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Nosač brusnog valjka, drška Ø 6 mm Ø prihvat x ukupna duljina 3X70 mm

553835 3X70