


**HOLEX****Brusni čep, konusni (A) zrno 150 fino, najveći Ø čepa x širina čepa: 29X30mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553870 29X30
GTIN	4045197240620
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prijanjanjem zrna.

**Normalni korund (A)** za uobičajene radove brušenja.

**Brusni čep se učvršćuje istezanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja.** Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.

### Upotreba:

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja – također na rubovima.

### Odgovara:

Nosač brusnih čepova br. 553830.

## Tehnički opis

Granulacija	150
najveći Ø tuljka	29 mm
Širina čahura	30 mm
Stupanj finoće	fino

Sredstvo za brušenje	Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Oblik čahura	konusni
Vrsta proizvoda	Brusna čahura

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

## Pribor

Perforirani brusni čepovi, konični Ø držača 6 mm najveći  
Ø x duljina glave 29X30 mm

553830 29X30