

Garant**GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 50/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215122 50/6
GTIN	4045197861399
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama. Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.. 130708
maksimalna dubina reza ap maks	12 mm
Broj oštrica Z	6
Ø reza D _c	50 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Seriya	Power Tang
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219882
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0