

**Garant****GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 125/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215122 125/12
GTIN	4045197861467
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama. Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Broj oštrica Z	12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.. 130708
Ø reza D <sub>c</sub>	125 mm
maksimalna dubina reza ap maks	12 mm

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	63 mm
Seriya	Power Tang
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219882
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP