

**Garant****Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250006 25/12
GTIN	4045197861542
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	150 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	33 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Veličina pločice	12 mm
Stezna vilica	259038 4
Podložna pločica	259031 22
Veličina drške	25 mm
Vijak za podlošku	259025 6
Vijak za steznu vilicu	259021 1
ISO kod držača	MCLNR/L 2525M12
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Stezna vilica tip 4	259038 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 22	259031 22
Vijak za podložnu pločicu tip 6	259025 6
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500