

Garant**Držać za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250006 25/16 |
| GTIN | 4045197861566 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Stezna vilica | 259038 4 |
| Vijak za steznu vilicu | 259021 1 |
| Duljina glave L ₁ | 33 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 32 mm |
| Podložna pločica | 259031 23 |
| Veličina pločice | 16 mm |
| Veličina drške | 25 mm |
| Ukupna duljina L | 150 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1606.. |
| ISO kod držača | MCLNR/L 2525M16 |
| Vijak za podlošku | 259025 7 |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | desno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |

List s podacima

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Vijak za steznu vilicu tip 1 | 259021 1 |
| Stezna vilica tip 4 | 259038 4 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Vijak za podložnu pločicu tip 7 | 259025 7 |
| Podložna pločica tip 23 | 259031 23 |
| Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |