

Garant**Držać za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 23
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Duljina glave L ₁	34 mm
Vijak za podlošku	259025 7
Veličina drške	32 mm
ISO kod držača	MCLNR/L 3232P16
Ukupna duljina L	170 mm
Stezna vilica	259038 4
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 1
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezna vilica tip 4	259038 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 23	259031 23
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Vijak za podložnu pločicu tip 7	259025 7
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500