

**Garant****Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	MCLNR/L 3232P19
Veličina drške	32 mm
Vijak za podlošku	259025 8
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Vijak za steznu vilicu	259021 5
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Stezna vilica	259038 5
Veličina pločice	19 mm
Podložna pločica	259031 24
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Stezna vilica tip 5	259038 5
Vijak za steznu vilicu tip 5	259021 5
Vijak za podložnu pločicu tip 8	259025 8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Podložna pločica tip 24	259031 24
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600