

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	20 mm
Duljina glave L ₁	28 mm
Veličina pločice	12 mm
Stezna vilica	259038 4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Vijak za steznu vilicu	259021 1
ISO kod držača	MCLNR/L 2020K12
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Vijak za podlošku	259025 6
Podložna pločica	259031 22
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezna vilica tip 4	259038 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Vijak za podložnu pločicu tip 6	259025 6
Podložna pločica tip 22	259031 22
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500