

**Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 32/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250007 32/12
GTIN	4045197861610
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	12 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Podložna pločica	259031 22
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Stezna vilica	259038 4
Vijak za podlošku	259025 6
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	34 mm
ISO kod držača	MCLNR/L 3232P12
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Stezna vilica tip 4	259038 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 6	259025 6
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Podložna pločica tip 22	259031 22
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500