

Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 25/16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Vijak za steznu vilicu	259021 1
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina drške	25 mm
Vijak za podlošku	259025 7
Podložna pločica	259031 23
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina pločice	16 mm
Stezna vilica	259038 4
ISO kod držača	MCLNR/L 2525M16
Duljina glave L ₁	33 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 23	259031 23
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 7	259025 7
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Stezna vilica tip 4	259038 4
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500