

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
ISO kod držača	MCLNR/L 3232P16
Vijak za steznu vilicu	259021 1
Podložna pločica	259031 23
Vijak za podlošku	259025 7
Veličina pločice	16 mm
Stezna vilica	259038 4
Veličina drške	32 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	34 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Podložna pločica tip 23	259031 23
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 7	259025 7
Stezna vilica tip 4	259038 4
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500