

Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 32/19mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 24
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Duljina glave L ₁	40 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 5
Stezna vilica	259038 5
Vijak za podlošku	259025 8
Veličina pločice	19 mm
ISO kod držača	MCLNR/L 3232P19
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	170 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Stezna vilica tip 5	259038 5
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Vijak za steznu vilicu tip 5	259021 5
Podložna pločica tip 24	259031 24
Vijak za podložnu pločicu tip 8	259025 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600