

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 6
Podložna pločica	259031 7
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Duljina glave L ₁	25 mm
Veličina drške	16 mm
ISO kod držača	PDNNR/L 1616H11
Koljenasta poluga	259015 7
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Garnitura opruga	259044 4
Funkcionalna širina L ₄	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	63 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Set opruga 10-dijelni tip 4	259044 4
Podložna pločica tip 7	259031 7
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500