

Garant**Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Veličina drške	20 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Podložna pločica	259031 7
ISO kod držača	PDNNR/L 2020K11
Funkcionalna širina L ₄	10 mm
Garnitura opruga	259044 4
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Ukupna duljina L	125 mm
Koljenasta poluga	259015 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Duljina glave L ₁	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	63 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Podložna pločica tip 7	259031 7
Set probijača10-dijelni tip 3	259047 3
Set opruga10-dijelni tip 4	259044 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500