

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Duljina glave L ₁	35 mm
Koljenasta poluga	259015 8
Podložna pločica	259031 28
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Garnitura opruga	259044 2
Ukupna duljina L	125 mm
ISO kod držača	PDNNR/L 2020K15
Veličina pločice	15 mm
Veličina drške	20 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 7
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	63 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Podložna pločica tip 28	259031 28
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500