

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura opruga	259044 4
Veličina drške	16 mm
Podložna pločica	259031 7
ISO kod držača	PDNNR/L 1616H11
Veličina pločice	11 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Koljenasta poluga	259015 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Duljina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	63 stupanj

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Set opruga 10-dijelni tip 4	259044 4
Podložna pločica tip 7	259031 7
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500