

Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 20/11 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	PDNNR/L 2020K11
Garnitura opruga	259044 4
Veličina pločice	11 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Duljina glave L ₁	25 mm
Funkcionalna širina L ₄	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Koljenasta poluga	259015 7
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Podložna pločica	259031 7
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	63 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga 10-dijelni tip 4	259044 4
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Podložna pločica tip 7	259031 7
Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500