

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Vijak koljenaste poluge	259018 6
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	PDNNR/L 2525M11
Veličina pločice	11 mm
Koljenasta poluga	259015 7
Duljina glave L <sub>1</sub>	29 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	12 mm
Garnitura opruga	259044 4
Podložna pločica	259031 7
Veličina drške	25 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	63 stupanj

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Podložna pločica tip 7	259031 7
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Set opruga 10-dijelni tip 4	259044 4
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500