

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	150 mm
Koljenasta poluga	259015 8
Veličina drške	25 mm
Veličina pločice	15 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Duljina glave L <sub>1</sub>	37 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	12 mm
Podložna pločica	259031 28
ISO kod držača	PDNNR/L 2525M15
Vijak koljenaste poluge	259018 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Garnitura opruga	259044 2
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	63 stupanj

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Podložna pločica tip 28	259031 28
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500