

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 32/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Podložna pločica	259031 28
Veličina pločice	15 mm
Funkcionalna širina L ₄	16,8 mm
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Duljina glave L ₁	37 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Koljenasta poluga	259015 8
Vijak koljenaste poluge	259018 7
Garnitura opruga	259044 2
ISO kod držača	PDNNR/L 3232P15
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	63 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Podložna pločica tip 28	259031 28
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500