

**Dijamantna rezna ploča, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 563490 115    |
| GTIN           | 4007220806029 |
| Razred artikla | 55K           |

**Opis****Izvedba:**

Jednoslojno **galvanizirana dijamantna rezna ploča s bočnim zaštitnim segmentima**. Izuzetno lako rezanje zahvaljujući velikim narezanim prostorima. Ukupna širina ploče 2,0 mm, osnovni čelični list 1,0 mm.

**Upotreba:**

Za rezanje, odsjecanje i rezanje vlaknima pojačane plastike (CFK / GFK) na kutnim brusilicama (vel. 115 / 125) ili ravnim brusilicama (vel. 50 / 75) sa steznim trnom br. 563496.

**Tehnički opis**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ø bušenja             | 22,23 mm |
| Oblik                 | 1A1      |
| Širina osnovnog lista | 1 mm     |
| Granulacija           | D427     |
| Širina vodilice       | 2 mm     |
| Ø ploče               | 115 mm   |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| maksimalan broj okretaja       | 13300 min <sup>-1</sup>   |
| Sredstvo za brušenje           | Diamant                   |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D                         |
| preporučeni kut podešavanja    | 90 stupanj                |
| optimalno za materijal         | Vlaknima ojačana plastika |
| Pogonski stroj                 | Kutna brusilica           |
| maksimalna brzina obujma       | 80 m/s                    |
| Vrsta proizvoda                | Rezna ploča               |

### Podaci korisnika

|                  | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|------------------|--------------|----------------|---------|
| Plastika, GFK    | prikladno    |                |         |
| mokro maksimalno | prikladno    |                |         |
| suho             | prikladno    |                |         |