

Garant**Držać za tokarenje, desno, veličina drške/pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 20
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L ₁	29 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Garnitura opruga	259044 2
Koljenasta poluga	259015 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
ISO kod držača	PSBNR/L 2525M12
Ukupna duljina L	150 mm
Funkcionalna širina L ₄	22 mm
Veličina pločice	12 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500