

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške/pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	32 mm
Podložna pločica	259031 37
Ukupna duljina L	150 mm
Garnitura opruga	259044 6
Funkcionalna širina L ₄	22 mm
Koljenasta poluga	259015 12
ISO kod držača	PSBNR/L 2525M15
Veličina pločice	15 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1506..
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500