

Garant**Držać za tokarenje, desno, veličina drške/pločice: 32/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura opruga	259044 6
Ukupna duljina L	170 mm
Podložna pločica	259031 37
Duljina glave L ₁	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Veličina pločice	15 mm
Veličina drške	32 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1506..
Koljenasta poluga	259015 12
Funkcionalna širina L ₄	27 mm
ISO kod držača	PSBNR/L 3232P15
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500