

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške/pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	19 mm
Funkcionalna širina L ₄	27 mm
Koljenasta poluga	259015 13
Veličina drške	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 13
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1906..
Garnitura zatika za opruge	259047 5
ISO kod držača	PSBNR/L 3232P19
Podložna pločica	259031 38
Duljina glave L ₁	39 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Garnitura opruga	259044 7
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500