

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške/pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	12 mm
ISO kod držača	PSBNR/L 2020K12
Duljina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Podložna pločica	259031 20
Koljenasta poluga	259015 2
Ukupna duljina L	125 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	17 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Garnitura opruga	259044 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Serijski	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne

Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

## Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500