

Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške/pločice: 25/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Ukupna duljina L	150 mm
Duljina glave L ₁	29 mm
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	259031 20
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Veličina drške	25 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Garnitura opruga	259044 2
Koljenasta poluga	259015 2
ISO kod držača	PSBNR/L 2525M12
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500