

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške/pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251107 25/15
GTIN	4045197861993
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura opruga	259044 6
Veličina pločice	15 mm
ISO kod držača	PSBNR/L 2525M15
Podložna pločica	259031 37
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L ₁	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Funkcionalna širina L ₄	22 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Koljenasta poluga	259015 12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1506..
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500