

Garant**Držać za tokarenje, lijevi, veličina drške/pločice: 32/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura zatika za opruge	259047 4
ISO kod držača	PSBNR/L 3232P15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1506..
Ukupna duljina L	170 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Veličina drške	32 mm
Duljina glave L ₁	32 mm
Podložna pločica	259031 37
Veličina pločice	15 mm
Garnitura opruga	259044 6
Funkcionalna širina L ₄	27 mm
Koljenasta poluga	259015 12
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500