

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške/pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251107 32/19 |
| GTIN | 4045197862013 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.. 1906.. |
| Koljenasta poluga | 259015 13 |
| Funkcionalna širina L ₄ | 27 mm |
| Garnitura opruga | 259044 7 |
| Podložna pločica | 259031 38 |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 13 |
| Veličina pločice | 19 mm |
| Ukupna duljina L | 170 mm |
| Garnitura zatika za opruge | 259047 5 |
| Duljina glave L ₁ | 39 mm |
| ISO kod držača | PSBNR/L 3232P19 |
| Veličina drške | 32 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj |

List s podacima

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm | 674242 4 |
| Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |