


VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 1 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202298 1
GTIN	4045197862150
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 3

Kut spirale: 45 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HA s h6

Broj zubi Z: 3

Duljina rezne oštrice L_s : 3 mm

Ukupna duljina L: 38 mm

Ø drške D_s : 3 mm

Oblik drške: HA

Duljina skošenja pod 45°: 0,1 mm

Tehnički opis

Drška	DIN 6535 HA s h6
Duljina rezne oštrice L_s	3 mm
Ukupna duljina L	38 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,005 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Oblik drške	HA
Ø reza D_c	1 mm

Tolerancija nazivnog \varnothing	e8
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,006 mm
\varnothing drške D_s	3 mm
Broj zubi Z	3
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala