


VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 8 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	201304 8
GTIN	4045197862617
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 2

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HE s h6

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L_s: 12 mm

Ukupna duljina L: 58 mm

Ø drške D_s: 8 mm

Oblik drške: HB

Duljina skošenja pod 45°: 0,2 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	8 mm
Oblik drške	HB
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,08 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,05 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm

Ø reza D_c	8 mm
Drška	DIN 6535 HE s h6
Broj zubi Z	2
Ukupna duljina L	58 mm
Duljina rezne oštrice L_s	12 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala