


VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 12 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	201304 12
GTIN	4045197862648
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 2

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HE s h6

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L_s: 16 mm

Ukupna duljina L: 73 mm

Ø drške D_s: 12 mm

Oblik drške: HB

Duljina skošenja pod 45°: 0,3 mm

Tehnički opis

Drška	DIN 6535 HE s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina rezne oštrice L _s	16 mm
Broj zubi Z	2
Oblik drške	HB
Ukupna duljina L	73 mm
Ø drške D _s	12 mm

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,3 mm
\varnothing reza D_c	12 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Tolerancija nazivnog \varnothing	e8
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala

Usluge

Brušenje drške za termosteznu glavu sa zaštitnom funkcijom \varnothing drške alata 12 mm	SZ2025 12
--	-----------