

Garant
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 7,75mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	201308 7,75
GTIN	4045197863324
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

 Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu u čeliku i lijevu.

Napomena:
Zamjenski proizvod za br. 207030 i 201522.
Tehnički opis

Ø drške D_s	8 mm
Oslobađanje Ø D_1	7,55 mm
Ø reza D_c	7,75 mm
Broj zubi Z	2
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	27 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,04 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Ukupna duljina L	63 mm
Duljina rezne oštrice L_s	19 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,05 mm
Oblik drške	HB

Drška	DIN 6535 HB
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3xD kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1xD
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		

mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno