

Garant**VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 11,7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	201308 11,7
GTIN	4045197863393
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu u čeliku i lijevu.

Napomena:**Zamjenski proizvod za br. 207030 i 201522.****Tehnički opis**

Drška	DIN 6535 HB
Ukupna duljina L	83 mm
Broj zubi Z	2
Duljina skošenja pod 45°	0,3 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Oslobađanje Ø D ₁	11,5 mm
Oblik drške	HB
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,09 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,06 mm
Ø reza D _c	11,7 mm
Duljina rezne oštrice L _s	26 mm
Ø drške D _s	12 mm

Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	38 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a _e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		

mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno