



VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	201310 12
GTIN	4045197863553
Razred artikla	12X

Opis

Izvedba:

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 207030 i 201405.

Tehnički opis

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ukupna duljina L	83 mm
Broj zubi Z	2
Oblik drške	HB
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,1 mm
Ø drške D_s	12 mm
Ø reza D_c	12 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,07 mm
Duljina rezne oštrice L_s	26 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,3 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Drška	DIN 6535 HB
Kut spirale	30 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	100 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak

prikladno