



## Rezna ploča Basic\* EKSTRA TANKA, Ø ploče: 178mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563650 178
GTIN	9003172409870
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

Univerzalne ploče za povremeno rezanje profila, cijevi itd.

#### Specifikacija:

**A46BF.**

### Tehnički opis

Opis oblika	ravno
Širina vodilice	1,6 mm
maksimalan broj okretaja	8500 min <sup>-1</sup>
Ø bušenja	22,23 mm
Specifikacija	A46BF
Ø ploče	178 mm
za debljinu materijala	7,7 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

### Pribor

Par steznih prirubnica Ø prirubnice 76 mm	563990 76
---	-----------

