


VHM mini glodalo za utore, bez prevlake, Ø e8 DC: 20mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202262 20
GTIN	4045197864253
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Drška **slično DIN 6535 HB**.

Uštedite na troškovima naknadnog oštrenja:

Povoljnije je koristiti VHM miniglodalo do krajnje granice istrošenosti te ga baciti nego ga naknadno oštriti.

Tehnički opis

Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,1 mm
Broj zubi Z	3
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,15 mm
Duljina rezne oštrice L_s	22 mm
Ukupna duljina L	75 mm
Drška	HB s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ø reza D_c	20 mm
Ø drške D_s	20 mm
Oblik drške	HB
Kut spirale	30 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	100 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak

prikladno