

**VHM mini glodalo za utore, bez prevlake, Ø e8 DC: 1 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 202266 1      |
| GTIN           | 4045197864611 |
| Razred artikla | 12X           |

**Opis****Izvedba:**Drška **slično DIN 6535 HB.****Uštedite na troškovima naknadnog oštrenja:**

Povoljnije je koristiti VHM miniglodalo do krajnje granice istrošenosti te ga baciti nego ga naknadno oštriti.

**Tehnički opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Ukupna duljina L   | 38 mm                     |
| Drška  | Cilindrična drška s h6    |
| Ø reza D <sub>c</sub>  | 1 mm                      |
| Oblik drške  | HA                        |
| Broj zubi Z  | 3                         |
| Ø drške D <sub>s</sub>   | 3 mm                      |
| Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>  | 0,006 mm                  |
| Smjer ispostave  | vodoravno, koso i okomito |
| Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>                                       | 2 mm                      |
| Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,005 mm                  |
| Tolerancija nazivnog Ø   | e8                        |
| Kut spirale  | 45 stupanj                |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Kut skošenih rubova               | 90 stupanj                             |
| Prevlaka                          | bez prevlake                           |
| Rezni materijal                   | VHM                                    |
| Standard                          | Tvornička norma                        |
| Tip                               | N                                      |
| Širina zahvata $a_e$ kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$ |
| Širina zahvata $a_e$ kod glodanja | $0,08 \times D$                        |
| Unutarnje hlađenje                | ne                                     |
| Prsten u boji                     | nema                                   |
| Vrsta proizvoda                   | Kutna glodača glava                    |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | $V_c$     | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 170 m/min | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno                          | 140 m/min | N       |
| Aluminij > 10% Si              | prikladno                          | 100 m/min | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 70 m/min  | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 60 m/min  | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 45 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min  | M       |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima | 55 m/min  | K       |
| Uni                            | prikladno samo u posebnim uvjetima |           |         |
| mokro maksimalno               | prikladno                          |           |         |
| mokro minimalno                | prikladno                          |           |         |
| suho                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |           |         |

Zrak

prikladno