

**Rezna ploča Basic* EKSTRA TANKA, Ø ploče: 230mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563650 230
GTIN	9009012018424
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Univerzalne ploče za povremeno rezanje profila, cijevi itd.

Specifikacija:

A46BF.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Širina vodilice	1,9 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	ravno
Specifikacija	A46BF
Ø ploče	230 mm
za debljinu materijala	5,7 - 9,5 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Par steznih prirubnica Ø prirubnice 76 mm	563990 76
---	-----------

