



## VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 10mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 202277 10     |
| GTIN           | 4045197865731 |
| Razred artikla | 12X           |

### Opis

#### Izvedba:

Dimenzije slične **DIN 6527**.

### Tehnički opis

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Ø reza $D_c$  | 10 mm                     |
| Ukupna duljina L  | 72 mm                     |
| Duljina skošenja pod 45°  | 0,3 mm                    |
| Oblik drške   | HB                        |
| Tolerancija nazivnog Ø  | e8                        |
| Drška   | DIN 6535 HB s h6          |
| Smjer ispostave   | vodoravno, koso i okomito |
| Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,06 mm                   |
| Ø drške $D_s$   | 10 mm                     |
| Duljina rezne oštrice $L_s$                                       | 22 mm                     |
| Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>  | 0,09 mm                   |
| Broj zubi Z   | 3                         |
| Kut spirale   | 30 stupanj                |
| Kut skošenih rubova   | 45 stupanj                |
| Prevlaka  | bez prevlake              |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Rezni materijal                   | VHM                                    |
| Standard                          | DIN 6527                               |
| Tip                               | N                                      |
| Širina zahvata $a_e$ kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$ |
| Širina zahvata $a_e$ kod glodanja | $0,3 \times D$ kod trimanja            |
| Unutarnje hlađenje                | ne                                     |
| Prsten u boji                     | nema                                   |
| Vrsta proizvoda                   | Kutna glodača glava                    |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | $V_c$     | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 170 m/min | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno                          | 140 m/min | N       |
| Aluminij > 10% Si              | prikladno                          | 100 m/min | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 70 m/min  | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 60 m/min  | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 45 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min  | M       |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima | 55 m/min  | K       |
| Uni                            | prikladno samo u posebnim uvjetima |           |         |
| mokro maksimalno               | prikladno                          |           |         |
| mokro minimalno                | prikladno                          |           |         |
| suho                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |           |         |
| Zrak                           | prikladno                          |           |         |

