


VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 3 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202298 3
GTIN	4045197866608
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 3

Kut spirale: 45 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HB s h6

Broj zubi Z: 3

Duljina rezne oštrice L_s: 5 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s: 6 mm

Oblik drške: HB

Duljina skošenja pod 45°: 0,13 mm

Tehnički opis

Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,025 mm
Duljina rezne oštrice L _s	5 mm
Ø drške D _s	6 mm
Oblik drške	HB
Broj zubi Z	3
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ukupna duljina L	50 mm

Ø reza D_c	3 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Drška	DIN 6535 HB s h6
Duljina skošenja pod 45°	0,13 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,02 mm
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala